













Übersicht der Vollkeramikrestauration

	als Einzelkrone	als Brücke	als Seitenzahnersatz	als Frontzahnersatz	Ästhetik	Material u. Befestigung
 Handgeschichtete Zirkonkrone	✓	✓	✓	✓		Oxidkeramik adhäsiv u. konventionell
 Handgeschichtete e.max Krone	✓	—	✓	✓		Glaskeramik adhäsiv u. konventionell
 Vestibulärverblendete Zirkonkrone	✓	✓	✓	✓		Oxidkeramik adhäsiv u. konventionell
 Gefräste e.max CAD on Zirkonkrone	✓	✓	✓	—		Oxidkeramik u. Glaskeramik adhäsiv u. Konventionell
 Gefräste e.max Krone	✓	—	✓	—		Glaskeramik adhäsiv u. Konventionell
 Gefräste Vollzirkonkrone	✓	✓	✓	—		Oxidkeramik adhäsiv u. Konventionell